





REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021.05.27.
1	고객사 요청으로 인한 수축튜브 추가	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021.12.17.

조립방법

1. ①CAP에 ④번 WASHER 조립 후 가시미한다.
2. ⑤+⑥번 WIRE를 위치시킨 후 ②RIVET을 CAP과 결합 후 콕킹 작업한다.
3. ③ GASKET을 끼워넣는다.

■ 한성엘레콤에서 5번 WIRE & LUG ASSY + 6번 수축튜브 작업하여 입고



6	SHRINK TUBE	2	LS TUBE	ø4 BLACK	ATU00056-N/1
5	WIRE & LUG ASSY	1			DCH00046-N/2 DCH00046-N/1
4	WASHER	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DWA00018-5/1
3	GASKET	1	SILICONE		DGK00066-N/1
2	RIVET	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DRV00014-5/2
1	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCU00044-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2021. 12. 17.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL		CHECKED BY		KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE BNC50 PROTECTIVE P-Dust Cap(WIRE)
		DRAWN BY	S.Y.EUN	
FINISH		SCALE	2/1	A4 DWG NO. CN00296-7/4 REVISION 1 SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	